


I TAMPAS CONDULETES


TRAMONTINA

TAMPAS INJETADAS QUE UTILIZAM MONOBLOCO PADRÃO DE MERCADO

PARA CONDULETES DE $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ "




PARA CONDULETES DE 1"




TAMPAS INJETADAS QUE UTILIZAM O MÓDULO DAS LINHAS LIZ/LUX² E MÓDULOS RJ

PARA CONDULETES DE 1"



PARA CONDULETES DE $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ "



TAMPAS ESTAMPADAS

PARA CONDULETES DE $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ "



Cega

PARA CONDULETES DE 1"



Cega

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria Prima	Liga de alumínio fundido.
Processo de fabricação	Injeção sob pressão e estampagem.
Acabamento	Sem pintura para as tampas injetadas e estampadas / Com pintura somente para as tampas injetadas (pintura eletrostática a pó, cor cinza Munsell N6.5).
Modelos	<i>Para conduletes com bitolas de $\frac{1}{2}$", $\frac{3}{4}$" e 1":</i> • Todos os modelos de tampas acima estão disponíveis. <i>Para conduletes com bitolas de 1. $\frac{1}{4}$" à 4":</i> • Somente disponível o modelo de tampa cega que são fornecidas com os conduletes.
Parafuso	<i>Para tampas estampadas:</i> • Parafuso UNC N°6 x 7,5mm (bitolas $\frac{1}{2}$", $\frac{3}{4}$" e 1"). <i>Para tampas injetadas:</i> • Parafuso UNC N°6 x 10,5mm (bitolas $\frac{1}{2}$", $\frac{3}{4}$" e 1").
Informações Gerais	Acompanham parafusos para montagem. As tampas para uso de módulos das linhas Liz e Lux2 e para tomadas RJ são fornecidas com molduras para fixação dos mesmos. Os módulos padrão RJ e das linhas Liz e Lux2 são comercializados separadamente. Molduras em termoplástico na cor cinza. Exceto as tampas que utilizam os módulos da linha Liz, Lux2 e tomada RJ, as demais tampas não cegas utilizam monoblocos padrão de mercado.

DIMENSÕES (PARA TAMPAS CEGAS E MONOBLOCOS)

